

**metabo****Akku-Winkelschleifer mit Akku, Typ: WBLTX15125****Bestelldaten**

Bestellnummer	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:**

Bürstenloser 18 V-Winkelschleifer, extrem leistungsstark und doch sehr handlich.

- **Akkupack drehbar in 90°-Schritten.**
- **Schnelles Bremssystem und Sicherheitskupplung.**
- **M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel.**
- **Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät.**
- **Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit.**
- **Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten.**
- **M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck.**
- **Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.**
- **Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition.**
- **Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz.**
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**
- **Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln.**

**Vorteil:**

**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

**Lieferumfang:**

Inklusive Akku, Ladegerät und metaBOX. Inklusive Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter und 2x LiHD Akkus.

**Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

## Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Überlastschutz	ja
Kickbackstop	ja
Verpackung	Metabox
Akkukapazität	5,5 Ah
Motorbauweise	bürstenlos
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl	10000 min <sup>-1</sup>
maximale Vibration nach EN	7,1 m/s <sup>2</sup>
Totmannschaltung	nein
Gewicht ohne Akku	2 kg
Sanftanlauf	ja
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Gewicht	3 kg
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht inklusive Akku	3 kg
Wiederanlaufsperr	ja
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuspannung	18 V
Produktart	Winkelschleifer

## Zubehör

AkkupackLi-Power Akkukapazität 4 Ah	073870 4
Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55
AkkupackLi-Power Akkukapazität 5,2 Ah	073870 5,2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 2 Ah	073870 2