



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



Bestelldaten

Bestellnummer	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	GK
Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	K
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Toleranz	M
Sorte	CA315
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen