

**metabo****Akku-Winkelschleifer mit Akku, Typ: WLT11-125****Bestelldaten**

Bestellnummer	077127 WLT11-125
GTIN	4061792205376
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:**

Bürstenloser 18 V-Winkelschleifer mit höchster Effizienz, stark wie ein 1100 Watt Kabelgerät.

- **Akkupack drehbar in 90°-Schritten.**
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**
- **Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit.**
- **Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.**
- **Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz.**

**Vorteil:**

**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

**Lieferumfang:**

Inklusive Akku, Ladegerät und metaBOX. Inklusive Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel und 2x Li-Power Akkus.

**Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	10000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,5 kg
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht inklusive Akku	2,5 kg
Totmannschaltung	nein
Gewicht ohne Akku	1,8 kg
Akkuspannung	18 V
maximale Trenntiefe	27 mm
Überlastschutz	ja
Akkuart	Lithium-Ion
Wiederanlaufsperr	ja
Kickbackstop	ja
Akkukapazität	4 Ah
Motorbauweise	bürstenlos
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Verpackung	Metabox
Sanftanlauf	ja
Herstellerbezeichnung	W 18 LT BL 11-125
maximale Vibration nach EN	8 m/s <sup>2</sup>
Produktart	Winkelschleifer

## Zubehör

AkkupackLi-Power Akkukapazität 2 Ah	073870 2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 5,2 Ah	073870 5,2
Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55
AkkupackLi-Power Akkukapazität 4 Ah	073870 4

