



## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



### Bestelldaten

Bestellnummer	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	GK
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	K
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CA315
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen