

**metabo****Winkelschleifer, Typ: WEPBA19125****Bestelldaten**

Bestellnummer	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:****Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.**

Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer. Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie (**servicefreie Kohlebürsten** mit 3-facher Lebensdauer **für ein ganzes Maschinenleben**) gerüstet für den industriellen Einsatz.

- **Integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben.**
- **Ergonomischer Paddle-Schalter mit Totmannfunktion.**
- **Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Die patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden.**
- **Stahlöse zur Sicherung bei Arbeiten in Großen Höhen.**
- **Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe.**
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**
- **Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen.**
- **Konstante Drehzahl unter Last.**
- **Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment.**
- **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System.**
- **Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.**
- **Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT).**

**Lieferumfang:**

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.

**Technische Beschreibung**

Anschlussgewinde	M14
Wiederanlaufsperr	ja
Herstellerbezeichnung	WEPBA 19-125 Q DS
Energieversorgung	Netzbetrieben
Sanftanlauf	ja
Gewicht	2,7 kg
Besonderheit	Schnellwechselsystem
Leistungsaufnahme	1900 W
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Kickbackstop	ja
Kabellänge	4 m
Leerlaufdrehzahl	11000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Winkelschleifer