

metabo**Winkelschleifer INOX, Typ: WEV17-125****Bestelldaten**

Bestellnummer	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:****Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.**

Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer. Extrem robuster Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und **stark reduzierter**, regelbarer **Drehzahl** für kühlen Schliff. Perfekt **für die Edelstahlbearbeitung**.

- **Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe.**
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**
- **Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen.**
- **Konstante Drehzahl unter Last.**
- **Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment.**
- **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System.**
- **Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.**
- **Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT).**
- **Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.**

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.

Technische Beschreibung

Totmannschaltung	ja
Gewicht	2,5 kg
Sanftanlauf	ja
Leistungsaufnahme	1700 W
Wiederanlaufsperr	ja
Anschlussgewinde	M14
Herstellerbezeichnung	WEV 17-125 Quick Inox
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Kabeltyp	4
Besonderheit	Schnellwechselsystem
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leerlaufdrehzahl	2000 - 7600 min ⁻¹
Produktart	Winkelschleifer