

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070208, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315****Bestelldaten**

Bestellnummer	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Sorte	CA315
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	K
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Beschichtung	beschichtet
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070208
Spanbrecher	GK

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen