

metabo**Winkelschleifer, Typ: WEA17-125****Bestelldaten**

Bestellnummer	077132 WEA17-125
GTIN	4007430246073
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:****Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.**

Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer. 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag.

- **Integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben.**
- **Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe.**
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**
- **Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen.**
- **Konstante Drehzahl unter Last.**
- **Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment.**
- **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System.**
- **Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.**
- **Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT).**
- **Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.**

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	1700 W
Gewicht	2,5 kg
Kabellänge	4 m
Besonderheit	Schnellwechselsystem
Sanftanlauf	ja
Anschlussgewinde	M14
Energieversorgung	Netzbetrieben
Wiederanlaufsperr	ja
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Herstellerbezeichnung	WEA 17-125 Quick
Kickbackstop	ja
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Produktart	Winkelschleifer