

**Metall-Planfräse, Typ: PFM17****Bestelldaten**

Bestellnummer	078162 PFM17
GTIN	4061792210349
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:**

- **Schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt mit der neuentwickelten Metall-Planfräse.**
- **Beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub).**
- **One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten.**
- **Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar).**
- **Einfacher, bequemer Wechsel der Wendepplatten am Fräskopf.**
- **Schlanker Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.**
- **Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**
- **Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung.**

Lieferumfang:

- **Magnetische Führungsschiene (50 cm lang)**
- **3 Hartmetall-Wendepplatten Universal**
- **Bügelgriff**
- **Schraubendreher für Torx-Schrauben 15**
- **Schraubendreher SW 4 mit T-Griff**
- **Maulschlüssel SW 10**
- **metaBOX 280 L**

Technische Beschreibung

Abstufung Frästiefeneinstellung	0,1 mm
Wiederanlaufsperr	ja
Abgabeleistung	970 W
maximale Vibration nach EN	4,1 m/s ²
Schallleistungspegel (LwA)	102 dB(A)
Nennleistung	1700 W
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12600 min ⁻¹
Schalldruckpegel	91 dB(A)
Verpackung	Metabox
Ein-/Aus-Schalter	ja
Nennspannung	230 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	4,6 kg
Kabellänge	3,6 m
Sanftanlauf	ja
Produktart	Fräse