



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: PR1725



Bestelldaten

Bestellnummer	260094 PR1725
GTIN	4960664890606
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 060204 Wiper PR1725 Sorte: PR1725

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,03 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,4 mm
Nebenanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	50 - 150 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,03 - 0,2 mm/U
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Spanbrecher	WP
Hauptanwendung	M
Sorte	PR1725
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen