

metabo
Winkelschleifer, Typ: WEPBA24230

Bestelldaten

Bestellnummer	077150 WEPBA24230
GTIN	4007430337641
Artikelklasse	03D

Beschreibung
Ausführung:

Starker 230 mm Winkelschleifer mit Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer:

- **Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe - für hohen Anwenderschutz.**
- **Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz.**

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter.

Leistungsaufnahme: 2400 W

Leerlaufdrehzahl: 6600 min⁻¹

Drehmoment: 17 N·m

Anschlussgewinde: M14

maximaler Scheiben-Ø: 230 mm

Gewicht: 6,2 kg

Technische Beschreibung

Kabellänge	4 m
Kickbackstop	ja
Sanftanlauf	ja
Totmannschaltung	ja
Gewicht	6,2 kg

maximaler Scheiben-Ø	230 mm
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2400 W
Wiederanlaufsperr	ja
Drehmoment	17 N·m
Anschlussgewinde	M14
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Nennspannung	240 V
Produktart	Winkelschleifer