



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260099 CA025P
GTIN	4960664878031
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 09T304 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Beschichtung	beschichtet
Toleranz	M
Hauptanwendung	P

Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	WP
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	CA025P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen