



## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260097 CA025P
GTIN	4960664878208
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CC.T 09T304 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Beschichtung	beschichtet
Sorte	CA025P

Spanbrecher	HQ
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen