

**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P****Bestelldaten**

Bestellnummer	260098 CA025P
GTIN	4960664878215
Artikelklasse	25E

**Beschreibung**

CCMT 09T308 CA025P Sorte: CA025P  
Spanbrecher: HQ  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	CA025P
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	HQ
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen