



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260206 CA025P
GTIN	4960664878161
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 120412 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	GK
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Sorte	CA025P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	1,2 mm
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120412
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen