



Dreh-Wendeschneidplatte DCMX 11T304, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260388 CA025P
GTIN	4960664878482
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DCMX 11T304 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA025P
Beschichtung	beschichtet

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	WP
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen