



## Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	261176 CA025P
GTIN	4960664879489
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

VBMT 110308 CA025P Sorte: CA025P  
Spanbrecher: HQ  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

### Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Sorte	CA025P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	HQ
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 330 m/min

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110308
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen