



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DC.T 11T308 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	GK
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA025P

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT11T308
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen