



Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 170408 ER-N4, für Walzenstirnfräser, PR1225, Typ: ST1400



Bestelldaten

Bestellnummer	227671 ST1400
GTIN	4960664609550
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Hinweis:

Die Fräser werden mit gleicher Anzahl Wendepplatten der Form N3 und N4 bestückt. Bitte beachten Sie die Zuordnungshinweise am Träger.

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,09 – 0,16 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,09 – 0,16 mm
Typ	ST1400
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 170408 ER-N4
Sorte	PR1225
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		