

**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PDL010****Bestelldaten**

Bestellnummer	251582 PDL010
GTIN	4960664848638
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	200 - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	AH
Sorte	PDL010
Hauptanwendung	N

Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen