

**KERN****Präzisionswaage, Typ 572, maximaler Wägebereich: 12100g**

## Bestelldaten

Bestellnummer	479521 12100
GTIN	4045761356900
Artikelklasse	47D

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Robustes Metallgehäuse.**
- **Einfache, selbsterklärende Bedienung.**
- **Netz- und Akkubetrieb umschaltbar.**
- **Wägeeinheiten (z.B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**
- **Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).**
- **KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.**

### Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

### Sonderzubehör:

Externer Akku, Datenkabel, Drucker, Schnittstellenadapter wie z.B. RS-232, USB auf Anfrage.

## Technische Beschreibung

Ablesung	0,05 g
Abmessung Wageplatte	160×200 mm
Reproduzierbarkeit	0,05 g
maximaler Wagebereich	0 - 12100 g
Stuckgewicht minimal	0,5 g
Tiefe	310 mm
Einschwingzeit	3 s
Nettogewicht	2,7 kg
Breite	180 mm
Linearitat	±0,15 g
Herstellerbezeichnung	572
Energieversorgung	Netzbetrieben
Energieversorgung	Akkubetrieben
Hohe	85 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Prazisionswaage