




## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PDL010



### Bestelldaten

Bestellnummer	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CNMG 120404 PDL010 Sorte: PDL010  
 Spanbrecher: AH  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 200 - 600 m/min

### Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	PDL010
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	200 - 600 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	AH
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,5 mm
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen