

Garant**Reinigungsscheibe (A), Scheiben-Ø: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	566758 125
GTIN	4067263046882
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Schleifscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Extrem **widerstandsfähige, dicht verwebte, feine Vliesstruktur** mit hoher **Flexibilität** und Schleifleistung.

Verwendung:

Zum Reinigen und Entgraten **mit einem feinen Oberflächenfinish**.
Mit Glasgewebeteller zur Direktaufspannung auf Winkelschleifer.

Technische Beschreibung

Härtegrad	weich
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Feinheitsgrad	mittel
empfohlene Drehzahl	5000 - 7000 min ⁻¹
maximale Drehzahl	11000 min ⁻¹
Schleifmittelkurzzeichen	A

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Formbeschreibung	flach
maximale Umfangsgeschwindigkeit	60 m/s
Produktart	Grobreinigungsvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		