

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL010****Bestelldaten**

Bestellnummer	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DC.T 11T304 PDL010 Sorte: PDL010

Spanbrecher: AP

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 1 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 400 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT11T304
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	N
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm

Toleranz	G
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 400 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	AP
Schneidstoff	HM
Sorte	PDL010
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen