



Akku-Inspektionskamera, Herstellerbezeichnung: M12-360IC



Bestelldaten

Bestellnummer	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Kompakt-Inspektionskameras für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen.

- **großer LCD-Bildschirm von 4,3 Zoll für scharfe und klare Bilder.**
- **Bildschirm um 270° drehbar.**
- **5 Helligkeitsstufen sorgen für eine optimale Ausleuchtung.**
- **3-stufiger digitaler Zoom zur schnellen Fokussierung auf bestimmte Punkte.**

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1× 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Kamerakabel, Haken, Magnet, Spiegel, Transportkoffer.

Technische Beschreibung

Länge Kamerakabel	1200 mm
Kamerakopf Ø	10 mm
IP-Schutzart	IP 67

Akkukapazität	2 Ah
Gewicht	0,9 kg
Displayauflösung	480×272 px
Herstellerbezeichnung	M12 360IC
Displaygröße	4,3 Zoll
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	12 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Endoskop