

metabo**Akku-Metallkreissäge ohne Akku, Typ: MKS18LTX58****Bestelldaten**

Bestellnummer	078188 MKS18LTX58
GTIN	4061792005570
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:**

Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.

- **Auslaufbremse für höchste Sicherheit durch schnellen Sägeblattstopp (< 1 Sek.).**
- **Schnelles und präzises Schneiden von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen. Funken- und gratfrei.**
- **Mit Spänefangbox für eine saubere Arbeitsumgebung.**
- **Robuste Säge mit Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss und Bodenplatte aus Edelstahl.**
- **Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design.**
- **Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung.**
- **Stufen- und werkzeuglose Schnittiefeinstellung nach mm und Inch-Skala.**
- **Bequemer Sägeblattwechsel durch Spindelarreterung.**
- **Exakte Geradschnitte von Metallgittern, Stahl- und Profiblechen durch Führungsschiene (Zubehör).**

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät, inklusive Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall (40 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel und Führungsschienenadapter.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Sägeblatt-Bohrungs-Ø	20 mm
Herstellerbezeichnung	MKS 18 LTX 58
Gewicht inklusive Akku	3,7 kg
maximale Schnitttiefe 90°	58 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Gewicht ohne Akku	2,8 kg
Akkuspannung	18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	0
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Säge