

REGO-FIX▲

**reCool® Kühlmittelzufuhrsystem, für ER-Spannzange: ER25****Bestelldaten**

Bestellnummer	319704 ER25
GTIN	4067263211655
Artikelklasse	33B

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einfaches Umrüsten von angetriebenen Werkzeugen mit externer Kühlung auf Innenkühlung.
- Präzise Kühlung an der Schneide und verbesserte Spanabfuhr.
- Besonders geeignet für tiefe Taschen und Kavitäten.
- Hervorragende Oberflächengüte.

**Vorteil:**

- Kostengünstige Umrüstung bestehender angetriebener Werkzeugsysteme auf Innenkühlung.
- Für den Einsatz von Emulsion und Öl geeignet.
- Kühlmitteldruck bis zu 100 bar (150 bar mit Hochdruckschlauch, auf Anfrage erhältlich).
- Wartungsarme Lager.
- Für Innenkühlung (mit Dichtscheiben Nr.309630 und 309635).

Drehzahlen bis zu 12.000 U / min.

**Verwendung:**

Geeignet für angetriebene Werkzeuge mit ER-Gewinde und G1/8 Zoll-Kühlmittelanschluss, sowie für ER Spannzangen nach DIN 6499 / ISO 15488.

**Lieferumfang:**

1 × reCool® Spannmutter, 1 × Spiralfeder und Schlauch Ø 6 mm, 400 mm lang, 2 × Verschraubung G1/8 Zoll BSP gerade, 2 × Verschraubung G1/8 Zoll BSP 90° abgewinkelt.

**Hinweis:**

Beim Verwenden des Kühlmittelzufuhrsystems mit Innenkühlung muss die entsprechende Dichtscheibe Nr. 309630 und 309635 eingesetzt werden! Kühlmittelpülscheiben für periphere Kühlung auf Anfrage erhältlich.

**In angetriebenen Werkzeugen mit Bohrung in der Spindel zum Getriebe (z.B. Längeneinstellschraube) muss die Bohrung zwingend abgedichtet werden!**

---

**Technische Beschreibung**

Breite B	27 mm
Ø D	50 mm
Produktart	Kühlmitteldüse