



Lasthebemagnet MaxX, maximale Traglast (plan): 300kg



Bestelldaten

Bestellnummer	382001 300
GTIN	
Artikelklasse	38D

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Durch das Prinzip der „neutralen Krone“ werden magnetische Streuungen unterbunden und unerwünschte Anziehungskräfte zu angrenzenden Lasten verhindert. Durch den aus einem Einzelblock gefertigtem Grundkörper ohne Schweißnähte ist eine konstante Leistungsfähigkeit garantiert. Eine Verriegelung sperrt den Hebel und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. Zertifizierte Abreißkraft.

Verwendung:

Schnelles und einfaches Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien mit 3facher Sicherheit.

Technische Beschreibung

Gewicht	7,5 kg
maximaler Ø rund	300 mm
Maß D	79 mm
maximale Traglast rund	150 kg

maximale Traglast plan	300 kg
minimale Material-Wandstärke plan	20 mm
Maß C	79 mm
Maß B	210 mm
Maß G	35 mm
Maß F	135 mm
Maß A	165 mm
maximale Länge plan	1500 mm
Maß E	63 mm
minimale Material-Wandstärke rund	10 mm
Produktart	Lasthebemagnet