



Lasthebemagnet MaxX, maximale Traglast (plan): 600kg



Bestelldaten

Bestellnummer	382001 600
GTIN	
Artikelklasse	38D

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Durch das Prinzip der „neutralen Krone“ werden magnetische Streuungen unterbunden und unerwünschte Anziehungskräfte zu angrenzenden Lasten verhindert. Durch den aus einem Einzelblock gefertigtem Grundkörper ohne Schweißnähte ist eine konstante Leistungsfähigkeit garantiert. Eine Verriegelung sperrt den Hebel und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. Zertifizierte Abreißkraft.

Verwendung:

Schnelles und einfaches Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien mit 3facher Sicherheit.

Technische Beschreibung

minimale Material-Wandstärke rund	15 mm
Maß E	88 mm
maximaler Ø rund	400 mm
maximale Traglast plan	600 kg

Maß D	101 mm
maximale Länge plan	2000 mm
Maß A	234 mm
minimale Material-Wandstärke plan	25 mm
Maß G	52 mm
Maß B	285 mm
maximale Traglast rund	250 kg
Maß F	176 mm
Maß C	106 mm
Gewicht	18 kg
Produktart	Lasthebemagnet