

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI enge Teilung, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214857 40/3
GTIN	4045197608819
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie. Äußerst stabile Plattenausführung für optimale Vorschübe. Wendeplattenfixierung über Spezialschraube mit hoher Abscherunempfindlichkeit.

**Verwendung:**

Für ausgezeichnete Oberflächengüten. Gratfreies Fräsen.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Bei  $a_e > 0,5 \times D$   $a_{p \max}$  auf 6 mm reduzieren.

**Für exakte 90°-Ecken bitte  $a_p = 8$  mm wählen.**

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.**

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	10 mm

passende Wendeschneidplatte	SO.. 1205..
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 5IP	674252 5IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219833