

Garant

GARANT Softcut® HSI weite Teilung, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/5mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214906 50/5
GTIN	4045197674463
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Verschleißfester, wärmebehandelter Stahl mit korrosionshemmender Beschichtung. Präzise Wendeplattenbettung durch abgestimmten Anzugsmoment. Weite und enge Zahnteilung für individuelle Frässtrategie.

Verwendung:

Insbesondere für antriebsschwache Maschinen und für die Bearbeitung in größeren Tiefen bei geringen Einfahrdurchmessern.

Hinweis:

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Für exakte 90°-Ecken bitte $a_p = 6$ mm wählen.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
-----------------------	-------

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
passende Wendeschneidplatte	SO.. 0836..
Schneiden-Ø D_c	50 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	5
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219863
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP