

metabo**Winkelschleifer, Typ: WEV15-125****Bestelldaten**

Bestellnummer	077132 WEV15-125
GTIN	4007430243751
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:****Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.**

Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer. Robuster, **durchzugsstarker Winkelschleifer** mit Drehzahlregelung für hohen Arbeitsfortschritt.

- **Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe.**
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**
- **Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen.**
- **Konstante Drehzahl unter Last.**
- **Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt.**
- **Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment.**
- **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System.**
- **Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.**
- **Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT).**
- **Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.**

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.

Technische Beschreibung

Gewicht	2,5 kg
Besonderheit	Schnellwechselsystem
Anschlussgewinde	M14
Wiederanlaufsperr	ja
Herstellerbezeichnung	WEV 15-125 Quick
Kabellänge	4 m
Sanftanlauf	ja
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1550 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11000 min ⁻¹
Produktart	Winkelschleifer