

metabo**Winkelschleifer, Typ: WEA19-1800**

Bestelldaten

Bestellnummer	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 180 mm Winkelschleifer mit der Trenntiefe eines 230 mm Winkelschleifers.

- **Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer.**
- **Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**
- **Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar.**
- **Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf.**
- **Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer.**
- **Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last.**
- **M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck.**
- **Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.**
- **Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.**
- **Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**
- **Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.**

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, M-Quick-Spannmutter.

Technische Beschreibung

Besonderheit	Große Trenntiefe
Besonderheit	M-Quick System
Leistungsaufnahme	1900 W
maximale Vibration nach EN	4,9 m/s ²
maximale Drehzahl	8200 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	WEA 19-180 Quick RT
Wiederanlaufsperr	ja
Kabellänge	4 m
maximale Trenntiefe	60 mm
Gewicht	2,7 kg
maximaler Scheiben-Ø	180 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer