

Garant GRIDLINE

Schrankunterbau, für Plattengröße LängexBreite: 800X600mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	431060 800X600
GTIN	4067263264903
Artikelklasse	41C

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellerschrauben ausgleichbar.

Schrankunterbau, Gehäuse aus Stahlblech, je nach Größe mit Flügeltür (inklusive Fachboden) und / oder Schubladen, inklusive GARANT Schließsystem. Lackierung Korpus RAL7035 lichtgrau, Fronten RAL 7016 anthrazit.

Bestückung:

Tür Nutzhöhe: 345 mm

Anzahl Ablageböden: 1

Anzahl Gehäuse mit Tür: 1

Anzahl Gehäuse mit Schubladen: 0

Hinweis:

Für schwingungsisiolierte Aufstellelemente bitte 4x Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit flächenverteilt	500 kg
Unterbau Höhe	710 mm

Unterbau Breite	606 mm
Tür Nutzhöhe	345 mm
Unterbau Tiefe	600 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren	770 mm
Anzahl Ablageboden	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenausgleich	25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktart	Unterbau