

# Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck, SK 40 A = 80, Spann-ØD1: 12mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	302070 12
GTIN	4067263265139
Artikelklasse	31A

# **Beschreibung**

## Ausführung:

- Schlanke Bauform (4,5°-Kontur, 1 zu 1 Schrumpfkontur nach DIN 69882-8).
- · Mit RFID / Balluff-Chip-Bphrung.
- · Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- · Verwendung von Reduzierhülsen möglich.
- · Temperaturbeständig bis zu 120°C über 4 Stunden.
- · Bis zu 10x mehr Spannvorgänge möglich, gegenüber eines Standard-Hydrodehnspannfutters.
- · Sehr geringes Anzugsdrehmoment der Spannschraube einfaches Handling.
- · Patentiertes neues Hydrodehnspannsystem Verlässlicher, dauerhafter Premium-Rundlauf.

## Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau. **Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.** Zum Bohren, Reiben und Fräsen. Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

#### Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

# **Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß 80 mm

$\emptyset D_2$	24 mm
Außen-Ø D	32 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Aufnahme	SK 40 A = 80
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter