


HOLEX Pro INOX M VHM-Torusfräser HPC, TiSiN, Ø DC / R1: 4/1,0mm

Bestelldaten

Bestellnummer	206344 4/1,0
GTIN	4067263046769
Artikelklasse	12Y

Beschreibung
Ausführung:

Herausragende Standzeiten in seiner Klasse bei der Bearbeitung von **korrosionsbeständigen Stählen** durch **innovative Beschichtung und Geometrie**. Speziell für **rostfreie Stähle im Hochleistungsbereich**, z.B. Duplex. **Optimale Zerspanungsleistung** durch **hohe Schnittgeschwindigkeiten**. Toleranz: Schneidenradius $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$. Baumaße ähnlich DIN 6527.

Technische Beschreibung

Freistellungs-Ø D_1	3,8 mm
Vorschub f_z für Kopierfräsen in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,019 mm
Zähnezahl Z	4
Schneiden-Ø D_c	4 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Spiralwinkel	38 Grad
Vorschub f_z für Besäumen in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm
Schneidenradius R_1	1 mm
Schneidenlänge L_c	11 mm
Gesamtlänge L	57 mm

Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	17 mm
Serie	Pro Inox
Beschichtung	TiSiN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn- \emptyset	e8
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Schafttoleranz	h6
Produktart	Torusfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	150 m/min	P
TOOLOX 33	bedingt geeignet	115 m/min	H
TOOLOX 44	bedingt geeignet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	85 m/min	M
Uni	bedingt geeignet		

nass maximal	geeignet
nass minimal	geeignet
trocken	bedingt geeignet
Luft	bedingt geeignet