



Eckfräser 90° MEC17 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 28/2XLmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227500 28/2XL
GTIN	4960664461080
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Lange Schneidkanten erlauben äußerst große Schnittiefen.

Geringe Schneidenanzahl.

Innenkühlung: ja

Schneiden-Ø D_c : 28 mm

Anzahl Schneiden Z: 2

maximale Schnittiefe $a_{p,max}$: 15,7 mm

Auskraglänge L_1 : 36 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 120 mm

Schaft-Ø D_s h6: 25 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	120 mm
passende Wendeschneidplatte	BDMT 170408
Auskraglänge L_1	36 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Schneiden-Ø D_c	28 mm
Wendeplattenschraube	229709 (T15; 3,5 Nm)
maximale Schnittiefe $a_{p,max}$	15,7 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Rampinglänge L für α_{\max}	19,6 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	54 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,73 Grad
$\varnothing D_3$	21 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229709
---------------	--------