

Garant**Vlies-Schleifstern, Ø 38 mm, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 555917 280 |
| GTIN | 4067263290711 |
| Artikelklasse | 51E |

Beschreibung**Ausführung:**

Sternförmig angeordnetes Schleifvlies mit Gewindeaufnahme. Reißfeste und robuste Vliesausführung, kein Ausfransen auf Schnittkanten. 3-lagig.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entgraten und Finishen von schwer zugänglichen Stellen wie **Bohrungen**, **Innengewinden**, **Rohren** und **Vertiefungen**. Mit Spannstift Nr. 555920 verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Feinheitsgrad | fein |
| Körnungsvergleich | 280 |
| Farbe | rot |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| Produktnameattribut | Ø 38 mm |
| empfohlene Drehzahl | 7500 min ⁻¹ |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| maximale Drehzahl | 13000 min ⁻¹ |
| Produktart | Vlies-Schleifstern |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| Stein | bedingt geeignet | | |
| Lacke | geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| nass maximal | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |