

**KERN****Präzisionswaage, Typ PCB, maximaler Wägebereich: 10000g**

## Bestelldaten

Bestellnummer	479511 10000
GTIN	4045761243156
Artikelklasse	47D

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Netz- und Batteriebetrieb möglich. Auto-Off nach 3 Minuten.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**
- **Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).**

KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.

### Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

### Sonderzubehör:

Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61; interner Akku auf Anfrage. Datenkabel, Drucker, Schnittstellenadapter wie z.B. RS 232 oder USB auf Anfrage.

## Technische Beschreibung

Stückgewicht minimal	2 g
Linearität	±0,3 g

Einschwingzeit	3 s
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61
Höhe	79 mm
maximaler Wägebereich	10000 g
Anzahl enthaltener Batterien	1
Breite	163 mm
Abmessung Wägeplatte	150×170 mm
Nettogewicht	1,4 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Tiefe	245 mm
Ablesung	0,1 g
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	K2
Produktart	Präzisionswaage

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	027710 50
Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50