

**KERN****Präzisionswaage, Typ PCB, maximaler Wägebereich: 360g**

## Bestelldaten

Bestellnummer	479511 360
GTIN	4045761243187
Artikelklasse	47D

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Netz- und Batteriebetrieb möglich. Auto-Off nach 3 Minuten.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**
- **Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).**

KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.

### Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

### Sonderzubehör:

Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61; interner Akku auf Anfrage. Datenkabel, Drucker, Schnittstellenadapter wie z.B. RS 232 oder USB auf Anfrage.

## Technische Beschreibung

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61

Ablesung	0,001 g
Anzahl enthaltener Batterien	1
Stückgewicht minimal	0,02 g
Abmessung Wägeplatte	Ø 82 mm
Linearität	±0,005 g
maximaler Wägebereich	360 g
Höhe	79 mm
Nettogewicht	0,84 kg
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Breite	163 mm
Tiefe	245 mm
Einschwingzeit	3 s
Kalibrierung	K2
Produktart	Präzisionswaage

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	027710 50
Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50