

GARANT Softcut® HSI, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	214902 25/3
GTIN	4045197674401
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfester, wärmebehandelter Stahl mit korrosionshemmender Beschichtung. Präzise Wendeplattenbettung durch abgestimmten Anzugsmoment. Weite und enge Zahnteilung für individuelle Frässtrategie.

Verwendung:

Insbesondere für antriebsschwache Maschinen und für die Bearbeitung in größeren Tiefen bei geringen Einfahrdurchmessern.

Hinweis:

Für exakte 90°-Ecken bitte $a_p = 6$ mm wählen.

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	25 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	6 mm
passende Wendeschneidplatte	SO 0836
Auskraglänge L ₁	39 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Schaft-Ø D₅ h6	25 mm

Gesamtlänge L _{ges}	95 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Serie	Softcut [®]
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219863