

REGO-FIX▲

reCool® Kühlmittelzufuhrsystem, für ER-Spannzange: ER32**Bestelldaten**

Bestellnummer	319704 ER32
GTIN	4067263211662
Artikelklasse	33B

Beschreibung**Ausführung:**

- Einfaches Umrüsten von angetriebenen Werkzeugen mit externer Kühlung auf Innenkühlung.
- Präzise Kühlung an der Schneide und verbesserte Spanabfuhr.
- Besonders geeignet für tiefe Taschen und Kavitäten.
- Hervorragende Oberflächengüte.

Vorteil:

- Kostengünstige Umrüstung bestehender angetriebener Werkzeugsysteme auf Innenkühlung.
- Für den Einsatz von Emulsion und Öl geeignet.
- Kühlmitteldruck bis zu 100 bar (150 bar mit Hochdruckschlauch, auf Anfrage erhältlich).
- Wartungsarme Lager.
- Für Innenkühlung (mit Dichtscheiben Nr.309630 und 309635).

Drehzahlen bis zu 40.000 U / min.

Verwendung:

Geeignet für angetriebene Werkzeuge mit ER-Gewinde und G1/8 Zoll-Kühlmittelanschluss, sowie für ER Spannzangen nach DIN 6499 / ISO 15488.

Lieferumfang:

1 × reCool® Spannmutter, 1 × Spiralfeder und Schlauch Ø 6 mm, 400 mm lang, 2 × Verschraubung G1/8 Zoll BSP gerade, 2 × Verschraubung G1/8 Zoll BSP 90° abgewinkelt.

Hinweis:

Beim Verwenden des Kühlmittelzufuhrsystems mit Innenkühlung muss die entsprechende Dichtscheibe Nr. 309630 und 309635 eingesetzt werden! Kühlmittelpülscheiben für periphere Kühlung auf Anfrage erhältlich.

In angetriebenen Werkzeugen mit Bohrung in der Spindel zum Getriebe (z.B. Längeneinstellschraube) muss die Bohrung zwingend abgedichtet werden!

Technische Beschreibung

Breite B	29,5 mm
Ø D	62,5 mm
Produktart	Kühlmitteldüse