



Winkelschleifer Akku, Typ: 71220161



Bestelldaten

Bestellnummer	077107 71220161
GTIN	4014586898155
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Staubresistenter und leistungsstarker 18V AMPShare Akku-Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageinsatz. Doppelte Produktivität - bis zu 50 % mehr Trennschnitte als mit dem Vorgängersystem dank der perfekten Kombination aus leistungsstarker Maschine und powervollem ProCORE Akkusystem. Langlebig und robust dank komplett geschlossenem Motorgehäuse. Dies schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben. Innovative Kühlrippen sorgen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.

· **Elektronische Drehzahlvorwahl.**

Lieferumfang:

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Inklusive Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, L-BOXX.

Hinweis:

Passendes Starterset finden Sie unter Nr. 073863 – 073867.

Technische Beschreibung

Drehzahlbereich	2500 - 8500 min ⁻¹
maximale Trenntiefe	25 mm
maximaler Scheiben-Ø	115 mm

Akkuspannung	18 V
Herstellerbezeichnung	CCG 18-115-10AS
Wiederanlaufsperr	ja
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht	2,7 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Vibration nach EN	5 m/s ²
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Produktart	Winkelschleifer