



Umsteckbare Einhandzwinge mit drehbarem Griff, Spannweite: 150mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860288 150
GTIN	4008158041988
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Ober- und Unterteil aus glasfaserverstärktem Polyamid. Hohlprofilschiene aus brüniertem Stahl. Durch das Kunststoffgehäuse wird die Griffmechanik vor Staub und Spänen geschützt. Der Griff lässt sich zum einen so positionieren, dass eine optimale Pumpposition und damit bessere Kraftaufbringung erreicht wird. Zum Anderen lässt sich der Griff auch nach dem Spannvorgang aus dem Arbeitsbereich schwenken. Dadurch Einsatz auch von mehreren Zwingen auf engstem Raum möglich.

- **2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel.**
- **Innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeneinheit rund um die Schiene.**
- **12-stufiger Rastenmechanismus zum sicheren Halten der gewährten Griffposition.**
- **Große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen.**
- **Spannkraft bis zu 1400 N.**
- **Werkzeugloses Umstecken von Spannen auf Spreizen.**
- **Einhandbedienung ohne Kraftaufwand.**

Technische Beschreibung

Ausladung	80 mm
Spreizweite	195 - 315 mm
Herstellerbezeichnung	EZ360
maximale Spannkraft	1400 Nm
Spannweite	150 mm
Querschnitt der Gleitschiene	18×5 mm
Gewicht	0,78 kg
Produktart	Zwinge