

**Garant****Vlies-Schleifstern, Ø 19 mm, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	555915 280
GTIN	4067263290551
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Sternförmig angeordnetes Schleifvlies mit Gewindeaufnahme. Reißfeste und robuste Vliesausführung, kein Ausfransen auf Schnittkanten. 3-lagig.

**Verwendung:**

Zum Reinigen, Entgraten und Finishen von schwer zugänglichen Stellen wie **Bohrungen**, **Innengewinden**, **Rohren** und **Vertiefungen**. Mit Spannstift Nr. 555920 verwenden.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	fein
Körnungsvergleich	280
Farbe	rot
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 19 mm
empfohlene Drehzahl	10000 min <sup>-1</sup>

maximale Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Vlies-Schleifstern

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		