

Garant**Kompaktscheibe, Ø 50,8 mm, Körnungsvergleich: 280**

Bestelldaten

Bestellnummer	554061 280
GTIN	4067263290773
Artikelklasse	51E

Beschreibung

Ausführung:

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, **verpresste Scheibenform**.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Besonders geeignet zum **Feinschleifen und Entgraten**. Hinterlässt ein **feines Finish** und reduziert die Rautiefe auf allen Werkstoffen.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Technische Beschreibung

Körnungsvergleich	280
Härtegrad	weich
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Feinheitsgrad	fein

Ausführung	2 S fine
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	22000 min ⁻¹
Produktart	Kompaktscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		