



## Eckfräser 90° MECH17 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Zeff: 40/2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten  $a_e$  bei gleicher Schnitttiefe  $a_p$  ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 170408
Auskräglänge $L_1$	73 mm
Schneiden-Ø $D_c$	40 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	136 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 1704
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	59 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	2
Schaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Wendeplattenschraube	229709 (T15; 3,5 Nm)
Anzahl Wendeschneidplatten	8
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229709
---------------	--------