


Garant**XNEX 080608, HB7710, Typ: GGG**

Bestelldaten

Bestellnummer	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige 2x3-Schneiden-Hartmetallwendeschneidplatte für **Eckfräsoperationen**.
6 Schneiden sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Preis pro Schneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Technische Beschreibung

Typ	GGG
Plattenstärke S	6.35 mm
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,23 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX 080608
Sorte	HB7710
Schneidstoff	HM

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
GGG	geeignet	290 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		