

**Druckluft Schlagschrauber Kurze Ausführung, Typ: 9012M-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Artikelklasse	03R

**Technische Beschreibung**

Anschlussgewinde	NPT
Gewicht	1,27 kg
Länge	80 mm
maximaler Luftbedarf	127,4 l/min
maximale Vibration nach EN	13,49 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M20
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
maximales Drehmoment	678 N·m

Arbeitsgeräusch	92,2 dB(A)
maximale Drehzahl	8800 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schrauber