



## Druckluft Schlagschrauber Twin Turbo, Typ: 9012TT



### Bestelldaten

Bestellnummer	079193 9012TT
GTIN	4000896226924
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk. **Twin Turbo Technologie.**  
2200 Nm maximales Lösedrehmoment.

### Technische Beschreibung

empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
maximales Drehmoment	1356 Nm
Länge	128 mm
Arbeitsgeräusch	99,7 dB(A)
maximaler Luftbedarf	147,2 l/min
maximale Drehzahl	8300 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant

maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M20
Gewicht	1,6 kg
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
maximale Vibration nach EN	8,69 m/s <sup>2</sup>
Produktart	Schrauber